

## Productinformatie

# 97 78 180 T

## Krimptang voor adereindhulzen

IEC 60900 DIN EN 60900



- Lichte en slanke constructie
- Ook als VDE-versie
- Eenvoudig krimpen door geoptimaliseerde overbrenging
- Voor het krimpen van adereindhulzen DIN 46228 deel 1 + 4 van 0,25 tot 16 mm<sup>2</sup>
- Krimping in gekenmerkte, half-ronde profielen voor en veilige verbinding van huls en ader
- 9 bijzonder diepe profielen met conische zijvlakken
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Artikel-nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Kop	gepolijst
Benen	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	285 g
Afmetingen	180 x 56 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Toepassing	adereindhulzen
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 16,0 mm <sup>2</sup>
Aantal krimpprofielen	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

