

Productinformatie

98 24 02 SLS

Schroevendraaier (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Aandrijftop voor PlusMinus-profiel schroeven
- Gebruik bij componenten van elektrische installaties, bijvoorbeeld zekeringautomaten
- Gereduceerde klingisolatiediameter voor diepliggende veer- en schroefelementen
- Ergonomisch verbeterde twee-componenten greep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
- Hoekige handgreep, rolt niet weg
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal



⚠ 1000 V ⚡

Allgemein	
Artikel-nr.	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Punt	gebruineerd
Benen	geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest
gewicht	98 g
Afmetingen	212 x 123 x 35 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Grootte	PH/S 2
Kling	100 mm
Greep	112 mm
Lengte van de niet geïsoleerde punt	18 mm
VDE-gekeurd	ja
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Phillips® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company

