


## Termékinformációk

# 12 49 23

**Pót hosszűtköző 12 42 195 számára**



- 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup> vezetékek csupasztása utánállítás nélkül
- univerzális késgeometria - robusztus és hosszú élettartamú
- optimális markolat állítás rendkívül jó tapintású markolatbevonattal
- mélyebben elhelyezkedő drótvágó
- Teljesen automatikus illesztés minden standard szigetelésű egyvezetékes, többvezetékes és sokerű vezetékhez a teljes 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup> mérettartományban.
- kézi finombeállítás nem szükséges
- nem sérülnek a vezetők
- az acél szorítópofák csúszásbiztosan megtartják a kábelt anélkül, hogy a megmaradó szigetelést megsértenék
- mélyen elhelyezkedő huzalvágóval Cu- és Al-vezetőkhez, többvezetékesnél 10 mm<sup>2</sup>-ig, egyvezetékesnél 6 mm<sup>2</sup>-ig
- Különösen könnyű járású mechanika és igen csekély súly
- Cserélhető késblokk és hosszirányú ütköző
- Lágyműanyag zónás markolat a biztos tartás érdekében
- ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- kés: speciális szerszámacél, olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	12 49 23
EAN	4003773057604
Súly	46 g
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

*A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk*