

## Termékinformációk

# 97 21 215

## Krimpelő fogó



- kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigetetlen kábelsaruk és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez
- menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 és 5 méretű menetes csapok levágásához
- csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenletes futás érdekében
- speciális acél, nagy szilárdságú

| Allgemein                   |   |
|-----------------------------|---|
| Cikkszám                    | 97 21 215                               |
| EAN                         | 4003773019688                           |
| Fogó                        | barnított                               |
| Fogantyúk                   | többkomponensű burkolattal              |
| Súly                        | 290 g                                   |
| Méret                       | 230 x 59 x 54 mm                        |
| Technische Attribute        |   |
| Alkalmazás                  | Szigetelt kábelsaruk és kábelösszekötők |
| Kapacitás négyzetmilliméter | 0,5 — 6,0 mm <sup>2</sup>               |
| Fészkek száma               | 3                                       |
| AWG                         | 20 — 10                                 |
| Klassifikation              |   |
| eCl@ss 5.1.4                | 21040301                                |
| ETIM 5.0                    | EC000168                                |
| ETIM 6.0                    | EC000168                                |
| proficl@ss 6.0              | AAA946c003                              |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk