


Termékinformációk

97 22 240

Krimpelő fogó



- kábelvágáshoz, huzalok csupaszításához és szigetelt, valamint szigetetlen kábelsaruk és dugaszoló csatlakozók illetve nyitott dugaszoló csatlakozók krimpeléséhez
- menetes furatokkal a Cu vagy Ms, M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 és 5 méretű menetes csapok levágásához
- csavarozott csukló a nagy stabilitás és az egyenletes futás érdekében
- speciális acél, nagy szilárdságú

Allgemein

Cikkszám	97 22 240
EAN	4003773070726
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	300 g
Méret	240 x 115 x 25 mm

Technische Attribute

Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
AWG	20 — 10

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301#
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk