

Termékinformációk

97 53 18

KNIPEX Twistor16®



- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Négyzetes krimpelő profil, nagy használhatósági tartomány 0,14-től 16 mm²-ig
- 360°-ban elforgatható krimpelőbetét, 8 érezhető rögzítési ponttal
- Önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez: nincs helytelen krimpelő betét használatából vagy rossz beállításból eredő krimpelési hiba
- Twin érvéghüvelyek préselése 2 x 6 mm²-ig lehetséges
- Keskeny fej az optimális hozzáféréshez
- Állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Kedvező áttételi viszonyok a könnyökáros mechanikának köszönhetően
- A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utánállítható
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	97 53 18
EAN	4003773082729
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	486 g
Méret	240 x 80 x 26 mm

Technische Attribute

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,14 — 16 mm ²
Fészkek száma	1
AWG	26 — 5

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk