

## Termékinformációk

# 97 54 26

### Krimpelő fogó miniatűr dugóhoz



- A krimpelő pofa párhuzamos vezetése, hogy eleget tegyenek a kis összekötőkkel szemben támasztott különösen nagy követelményeknek
- forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- felszerelt helyező segédeszközzel a D-Sub-miniatur dugókhöz, az összekötők és kábelek helyzetének pontos beállításához
- krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Krimpelő fogók pl. HD 22; Modu IV; Micro Timer; ... miniatűr csatlakozókhöz érdeklődésre
- különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Allgemein	
Cikkszám	97 54 26
EAN	4003773079866
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	305 g
Méret	190 x 60 x 34 mm
Technische Attribute	
Alkalmazás	A Molex LLC Mini-Fit® sorozatú csatlakozódugóinak krimpeléséhez
Fészkek száma	3
AWG	16 / 18 / 20 — 24
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk