

Termékinformációk

97 61 145 A

Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 2,5 mm² tartományban
- sajtolás jelölt trapéz profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Allgemein

Cikkszám	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	140 g
Méret	145 x 52 x 13 mm

Technische Attribute

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 2,5 mm ²
Fészkek száma	4
AWG	23 — 13

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk