

## Termékinformációk

### 97 61 145 F

#### Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup> tartományban
- sajtolás jelölt trapéz profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



Allgemein	
Cikkszám	97 61 145 F
EAN	4003773043980
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	140 g
Méret	145 x 86 x 13 mm
Technische Attribute	
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	4
AWG	23 — 13
Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk