

Termékinformációk

97 78 180 T

Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

IEC 60900 DIN EN 60900



- könnyű és karcsú kivitel
- VDE változatban is
- könnyű krimpelés az optimalizált áttételnek köszönhetően
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 16 mm² tartományban
- továbbfejlesztett áttétel a 30%-kal könnyebb krimpelés érdekében
- könnyű és karcsú kivitel
- sajtolás jelölt fél-gömbölyű profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- 9 darab különösen mély profil kúpos oldalfelületekkel
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Allgemein

Cikkszám	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Fej	polírozva
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	285 g
Méret	180 x 56 x 28 mm

Technische Attribute

Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 — 16,0 mm ²
Fészkek száma	9
AWG	23 — 5

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk