

Termékinformációk

98 24 01 SLS

Csavarhúzó (Slim) PlusMinus

IEC 60900 DIN EN 60900

- Behajtóhegy PlusMinus profilsavarokhoz
- Használat elektromos komponensek, mint pl. biztosító automaták esetén
- Lecsökkentett átmérőjű pengeszigetelés mélyen lévő rugó- és csavarelemekhez
- ergonom kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- gördülés gátló fogantyúalak
- króm-vanádium-molibdén acél



Allgemein	
Cikkszám	98 24 01 SLS
EAN	4003773081036
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	61 g
Méret	187 x 28 x 30 mm

Technische Attribute	
Méret	PH/S 1
Pengehossz	80 mm
Fogantyúhossz	107 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
VDE-engedéllyel	igen

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk