

Produktinformation

86 05 250

Tångnyckel

Tång- och skruvnyckel i ett verktyg



- Ersätter en sats skruvnycklar, metriska och med tummått
- Släta backar för skonsam montering av ytförädlade förskruvningar - arbeta direkt på krom!
- Lämpar sig även utmärkt för att gripa, hålla, pressa och böja arbetsstycken
- Inga kantskador på känsliga materiel genom en komplett anläggningsyta utan spel
- Snabbinställning med knapptryck direkt på arbetsstycket
- Ingen oönskad omställning av gripkäftarna och ingen glidning av leden
- Steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten med hjälp av parallellt styrda käftar
- Käftens konstruktion möjliggör snabb åtdragning och lösande av skruvkopplingar med spärrmekanismen
- Hög klämkraft genom 10-dubbel handkraftsförstärkning
- Krom-vanadinelektrostål, smitt, oljehärdat

Aallmänhet

Artikelnummer	86 05 250
EAN	4003773047841
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
vikt	515 g
Mått	250 x 56 x 23 mm

Tekniska attribut

	8,0 mm
Joint Thickness	14,0 mm
Tip Thickness	8,0 mm
Inställningspositioner	19
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	2
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	52 mm

Kklassificering

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Tillbehör

86 09 250 V01	Skyddskäftar för 86 XX 250 3 par
---------------	-------------------------------------

Med reservation för tekniska ändringar och fel



