


Informace o výrobku

12 49 23

Náhradní délkový doraz pro 12 42 / 52 195



- Odizolování bez dodatečného seřizení od 0,03 do 10,0 mm²
- Ve spodu kleští umístěné nůžky na dráty
- Univerzální geometrie nožů – robustní a s dlouhou životností
- Ve spodu kleští umístěné nůžky na dráty
- Plně automatické přizpůsobení všem jednovodičovým i vícevodičovým kabelům a kabelům s jemnými dráty se standardní izolací v celém kapacitním rozsahu 0,03 až 10,0 mm²
- Není nutné jemné ruční nastavování
- Nedochozí k poškození vodičů
- Upínací čelisti z oceli přidržují kabel bezpečně tak, aby nesklouzl, aniž by se poškodila zbývající izolace
- Ve spodu kleští umístěné nůžky na stříhání kabelů z Cu a Al, vícevodičových do 10 mm² a jednovodičových do 6 mm²
- Mimořádně lehký chod mechanismu a velmi nízká hmotnost
- Výměnný nožový blok a délkový doraz
- Rukojeť se zónou z měkkého plastu pro bezpečné uchopení
- Těleso: plast, vyztužen sklolaminátem
- Nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

Č. vyr.	12 49 23
EAN	4003773057604
hmotnost	46 g
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technické změny a omyly vyhrazeny