


Informace o výrobku

97 32 240

Lisovací kleště

- Ke stříhání kabelů, odizolování drátů a lisování izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů a otevřených konektorů
- S otvory se závitem ke stříhání měděných nebo mosazných závitových kolíků s M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 a M 5
- Šroubovaný kloub pro vysokou stabilitu a rovnoměrný chod
- Speciální ocel, vysoce pevná




Č. výr.	97 32 240
EAN	4003773079491
Kleště	lakováno na černo
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	300 g
Rozměry	240 x 62 x 92 mm

Technische Attribute

Použití	izolovaná kabelová oka + kabelové spojkyneizolovaná kabelová oka + kabelové spojky
Kapacita, milimetry čtvereční	0,5 — 6,0 mm ²
Počet hnízd	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Technické změny a omyly vyhrazeny



97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B