

Informace o výrobku

97 78 180 T

Lisovací kleště na koncové dutinky

IEC 60900 DIN EN 60900



- Lehká a úzká štíhlá konstrukce
- Také jako verze VDE
- Optimalizovaný pákový přenos pro snadnější lisování
- K lisování dutinek podle DIN 46228 část 1 + 4 v rozsahu 0,25 do 16 mm²
- Lisování do označených půlkulatých profilů pro spolehlivé spojení dutinky a vodiče
- 9 obzvláště hlubokých profilů s kuželovými bočními plochami
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji

Č. výr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Hlava	leštěno
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	285 g
Rozměry	180 x 56 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Použití	Dutinky
Kapacita, milimetry čtvereční	0,25 — 16,0 mm ²
Počet hnízd	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technické změny a omyly vyhrazeny

