

Informace o výrobku

98 24 01 SLS

Šroubovák (Slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Hrot pro profilové šrouby PlusMinus
- Použití u elektroinstalačních komponent, jako např. u pojistkových automatů
- Snížený průměr izolace čepele pro hluboko uložené pružinové a šroubové prvky
- Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť pro optimální, ruku šetřící a neunavující přenos sil
- Tvar rukojetí bránící kutálení při odložení
- Chromvanadmolybdenová ocel



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein	
Č. výr.	98 24 01 SLS
EAN	4003773081036
Hrot	brunýrované
Rukojeti	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE
hmotnost	61 g
Rozměry	187 x 28 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Velikost	PH/S 1
Délka čepele	80 mm
Délka rukojeti	107 mm
Neizolovaná délka čepele	15 mm
Certifikát VDE	ano
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Technické změny a omyly vyhrazeny

Phillips® je registrovaná značka zboží Phillips Screw Company

