

Broszura informacyjna

97 21 215

Szczypce do zagniatania



- Do cięcia i odizolowywania przewodów, a także zagniatania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych oraz styków wtykowych
- Z otworami do cięcia wkrętów miedzianych i mosiężnych M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 i M 5
- Złącze skręcane zapewnia wysoką stabilność i równomierną pracę
- Stal specjalna o dużej wytrzymałości


Nr art.	97 21 215
EAN	4003773019688
Szczypce	lakierowana w kolorze czarnym
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	262 g
Wymiary	230 x 59 x 54 mm

Technische Attribute

Zastosowanie	Końcówki i złącza kablowe izolowane
Zakres pracy w mm ²	0,5 — 6,0 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



97 21 215