

Broszura informacyjna

97 50 01

Szczypce do zagniatania do złącza Scotchlok™

Z ostrzem bocznym

- Do zagniatania przewodów telekomunikacyjnych i sygnałowych w izolacji z tworzywa sztucznego przy użyciu pojedynczych złączy U typu Scotchlok™
- Bez potrzeby odizolowywania, właściwy styk zapewniają złączki U
- Ostrza tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie
- Ze sprężyną rozwierającą
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	97 50 01
EAN	4003773028239
Główka	polerowana
Rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	135 g
Wymiary	155 x 86 x 15 mm

Technische Attribute

Zastosowanie	Złączki typu Scotchlok™
Zakres pracy (średnica)	Ø 0,4 – 1,1 mm
Liczba gniazd	1

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

Scotchlock™ jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy 3M Deutschland GmbH.