

## Broszura informacyjna

# 97 54 26

### Szczypce do zagniatania wtyków miniaturowych

Do zagniatania równoległego

Do zagniatania złączy typu Mini-Fit® firmy Molex LLC

- Równoległe zagniatanie zapewnia wysoką jakość połączenia małych złączy
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania, regulowana
- Optymalne przełożenie siły dzięki dźwigni kolankowej zapewnia efektywną pracę bez uczucia zmęczenia
- Szczypce do zagniatania innych wtyków micro, np. HD 22, Modu IV, Micro Timer ... dostępne są na zamówienie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa o specjalnej jakości, hartowana olejowo



Nr art.	97 54 26
EAN	4003773079866
Szczypce	czernione
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	305 g
Wymiary	190 x 60 x 34 mm

#### Technische Attribute

Zastosowanie	Do zagniatania złączy typu Mini-Fit® firmy Molex LLC
Liczba gniazd	3
AWG	16 / 18 / 20 — 24

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

