

Broszura informacyjna

97 78 180 T

Szczypce do zagniatania tulejek kablowych

IEC 60900 DIN EN 60900



- Lekka i zwarta konstrukcja
- Dostępne także w wersji VDE
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejsze zagniatanie
- Do zagniatania tulejek kablowych wg DIN 46228 część 1 + 4 w zakresie od 0,25 do 16 mm²
- Półokrągły profil zagniatający zapewnia bezpieczne połączenie między tulejką i przewodem
- 9 wyjątkowo głębokich profili zagniatających ze stożkowymi powierzchniami bocznymi
- Szczypce z zintegrowanym zaczepem izolowanym do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo



Nr art.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Główka	polerowana
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami izolowanymi wg VDE
Waga	285 g
Wymiary	180 x 56 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm ²	0,25 — 16,0 mm ²
Liczba gniazd	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

