

Produktinformasjon

97 21 215

Presstang



- For kabelkutting, avisolering av kabel og pressing av isolerte og uisolerte kabelsko samt kontakter
- Med gjengehull for kutt av Cu- eller Ms-gjengestifter med M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 og M 5
- Skrudd ledd for høy stabilitet og jevn gang
- Spesialstål, høyfast

Generelt

| | |
|-------------|------------------------|
| Artikkelnr. | 97 21 215 |
| EAN | 4003773019688 |
| Tang | svart lakkert |
| Grep | med flerkomponent-grep |
| vekt | 262 g |
| mål | 230 x 59 x 54 mm |


Technische Attribute

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Anvendelse | isolerte kabelsko + kabelforbinder |
| Kapasitet kvadratmillimeter | 0,5 — 6,0 mm ² |
| Antall pressposisjoner | 3 |
| AWG | 20 — 10 |

Klassifisering

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |

Tekniske endringer og feil forbeholdes



97 21 215