


Produktinformasjon

97 32 240

Presstang

- For kabelkutting, avisolering av kabel og pressing av isolerte og uisolerte kabelsko samt kontakter
- Med gjengehull for kutt av Cu- eller Ms-gjengestifter med M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 og M 5
- Skrudd ledd for høy stabilitet og jevn gang
- Spesialstål, høyfast




Generelt	
Artikkelnr.	97 32 240
EAN	4003773079491
Tang	svart lakkert
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	300 g
mål	240 x 62 x 92 mm

Technische Attribute	
Anvendelse	isolerte kabelsko + kabelforbinderuisolerte kabelsko + kabelforbindere
Kapasitet kvadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Antall pressposisjoner	3
AWG	20 — 10

Klassifisering	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Tekniske endringer og feil forbeholdes



97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B