

Informa#ii despre produs

97 72 180

cle#te de sertizare pentru ferule



- structură suplă și ușoară
- și în versiunea aprobată de Uniunea Electricienilor din Germania (VDE)
- sertizare ușoară datorită raportului de transmitere optim
- pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 păr#ile 1 + 4 în intervalul de la 0,25 la 16 mm²
- raport de transmisie îmbunătă#it, pentru o sertizare cu 30% mai ușoară
- structură suplă și ușoară
- sertizare în matri#e semirotunjite marcate pentru legături sigure între ferule și conductori
- nouă matri#e deosebit de adânci cu fe#e laterale conice
- o#el special, turnat, tratat în ulei

Allgemein

Articol nr.	97 72 180
EAN	4003773060185
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	255 g
Dimensiuni	180 x 94 x 22 mm

Technische Attribute

Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,25 — 16,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	9
AWG	23 — 5

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.