

## Informa#ii despre produs

# 98 24 02 SLS

## #urubelni#ă (Slim) PlusMinus

IEC 60900 DIN EN 60900

- Vârfuri de ac#ionare pentru #uruburi profilate PlusMinus
- utilizare la nivelul componentelor de instala#ii electrice, cum ar fi disjunctoarele
- diametru redus al izola#iei lamelor pentru elemente de arc și de în#urubare montate în spa#ii adânci
- mâner cu 2 componente cu ergonomie optimizată pentru transmisia for#ei fără efort #i asigurând protejarea mâinilor
- formă antirotogolire a mânerului
- o#el cu crom-vanadiu-molibden



### Allgemein

Articol nr.	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
vârf	brunat
Manere	mâner izolator multicomponent, testat de VDE
greutate	98 g
Dimensiuni	212 x 123 x 35 mm

### Technische Attribute

Dimensiune	PH/S 2
Lungimea lamei	100 mm
Lungimea mânerului	112 mm
Lungimea neizolată a lamei	18 mm
testa#i VDE	da

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.