


## Tuoteinfo

# 12 49 23

## Varapituusvaste tuotteeseen 12 42 / 52 195



- Kuorinta ilman jälkisäätöä 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup>
- Syvällä oleva vaijerileikkuri
- Yleisterägeometria – vankka ja pitkäikäinen
- Syvällä oleva vaijerileikkuri
- Täysautomaattinen sovitin kaikkiin yksi-, useampi- ja hienosäikeisiin johtoihin vakioeristyksellä koko 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup> kapasiteettialueella
- Hienosäätöä käsin ei tarvita
- Ei vahingoita johtimia
- Teräksiset kiristysleuat pitävät kaapelia kiinni lipsumatta kiinnijäävää eristystä vaurioittamatta.
- Syvällä olevalla lankaleikkurilla kupari- ja alumiinijohtimille, monisäikeinen max 10 mm<sup>2</sup> ja yksisäikeinen max 6 mm<sup>2</sup> asti
- Erittäin helppokulkuinen mekaniikka ja hyvin alhainen paino
- Terälohko ja pituusvaste vaihdettava
- Kahva pehmuovivivyyhykkeellä huolehtii varmasta pidosta
- Kotelo: muovia, lasikuituvahvisteinen
- Terä: erikoistyökaluteräs, öljykarkaistu

Tuotenro	12 49 23
EAN	4003773057604
Paino	46 g
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään