

Tuoteinfo

86 05 250

Pihtiavain

Pihdit ja avain samassa työkalussa



- Korvaa sarjan ruuviavaimia, metrisiä ja tuumaisia
- Sileät leuat pintaviimeisteltujen kalusteiden hellävaraiseen asennukseen
- Soveltuu erinomaisesti myös työkaluihin tartuntaan, niiden pitoon, puristukseen ja taivutukseen
- Arkojen kalusteiden reunat eivät vaurioidu hukkaliikkeettömän täyspintaisen laitteen ansiosta
- Pikasäätö nappia painamalla suoraan työkappaleella
- Ei tahatonta tartuntaleukojen säätöä eikä nivelen liukumista
- Kaikkien avainvälien portaaton tarttuminen ilmoitettuun kapasiteettiin asti samansuuntaisesti liikkuvien leuoin
- Tartuntaleukojen avautuminen pihtimäisesti mahdollistaa ruuviliitosten nopean kiristyksen ja irrotuksen räikkäperiaatteella
- Korkea puristusvoima 10-kertaisella käsivoiman vahvistuksella
- Kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu

Tuotenro	86 05 250
EAN	4003773047841
Pihdit	kromattu
Pää	kromattu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	515 g
Mitat	250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Säätöasennot	19
Mutterien kapasiteetti, avainväli	2
Mutterien kapasiteetti, avainväli	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Suojusleuat tuotteeseen 86 XX 250 3 kpl kussakin
---------------	--

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



