

Tuoteinfo

97 21 215

Kutistuspihdit



- Kaapelien katkaisuun, johtojen kuorimiseen ja eristettyjen ja eristämättömien kaapelikenkien ja liittimien ja avointen pistoliittimien puristamiseen
- Kierrereillä Cu- tai Ms -kierresokkien katkaisemiseen M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 ja M 5
- Ruuvattu nivel, korkea stabiilius ja tasainen käynti
- Erikoisteräs, luja


| | |
|----------|-------------------------------|
| Tuotenro | 97 21 215 |
| EAN | 4003773019688 |
| Pihdit | mustaksi lakattu |
| Kahvat | monikomponentti kahvakuorilla |
| Paino | 262 g |
| Mitat | 230 x 59 x 54 mm |

Technische Attribute

| | |
|------------------------------|--|
| Käyttö | eristetyt kaapelikengät + kaapeliliittimet |
| Kapasiteetti neliömillimetri | 0,5 — 6,0 mm ² |
| Pesien lukumäärä | 3 |
| AWG | 20 — 10 |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään



97 21 215