

## Tuoteinfo

# 97 61 145 A

## Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin

- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Merkittyjen puolisuunnikasprofiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitöntään
- Vanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu



Tuotenro	97 61 145 A
EAN	4003773035558
Pää	kiillotettu
Kahvat	pinnoitettu muovilla
Paino	140 g
Mitat	145 x 52 x 13 mm

### Technische Attribute

Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri	0,25 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Pesien lukumäärä	4
AWG	23 — 13

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään