

Tuoteinfo

97 61 145 F

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin

- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 2,5 mm²
- Merkittyjen puolisuunnikasprofiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitöntään
- Vanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu



| | |
|----------|----------------------|
| Tuotenro | 97 61 145 F |
| EAN | 4003773043980 |
| Pää | kiillotettu |
| Kahvat | pinnoitettu muovilla |
| Paino | 140 g |
| Mitat | 145 x 86 x 13 mm |

Technische Attribute

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Käyttö | päätehylsyt |
| Kapasiteetti neliömillimetri | 0,25 — 2,5 mm ² |
| Pesien lukumäärä | 4 |
| AWG | 23 — 13 |
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000168 |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| proficl@ss 6.0 | AAA946c003 |
| UNSPSC 13.1 | 27112147 |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään