

Tuoteinfo

97 72 180

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin



- Kevyt ja hoikka rakenne
- Myös VDE-versiona
- Helppo puristus optimoidun voimansiirron ansiosta
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm²
- Merkittyjen puolipyöreiden profiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitântään
- Yhdeksän erittäin syvää profiilia kartiomaisin sivupinnoin
- Erikoistyökäkaluteräs, taottu, öljykarkaistu

Tuotenro	97 72 180
EAN	4003773060185
Pää	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla
Paino	255 g
Mitat	180 x 94 x 22 mm

Technische Attribute

Käyttö	päätehylsyt
Kapasiteetti neliömillimetri	0,25 — 16,0 mm ²
Pesien lukumäärä	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

