

Tuoteinfo

97 78 180 T

Puristuspihdit johdinpääteholkkeihin

IEC 60900 DIN EN 60900



- Kevyt ja hoikka rakenne
- Myös VDE-versiona
- Helppo puristus optimoidun voimansiirron ansiosta
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti alueella 0,25 - 16 mm²
- Merkittävien puolipyöreiden profiilien puristamiseen holkin ja johtimen varmaan liitääntään
- Yhdeksän erittäin syvää profiilia kartiomaisin sivupinnoin
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen
- Erikoistyökäluuteräs, taottu, öljykarkaistu

Tuotenro	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Pää	kiillotettu
Kahvat	eristetty monikomponenttihylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmukalla putoamissuojuksen asennusta varten
Paino	285 g
Mitat	180 x 56 x 28 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Käyttö	päätehylsy
Kapasiteetti neliömillimetri	0,25 — 16,0 mm ²
Pesien lukumäärä	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

