

Tuoteinfo

98 24 01 SLS

Ruuvinväännin (slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Vääntökärki PlusMinus-profiiliruuveihin
- Käytetään sähköasennuskomponenteissa kuten esim. sulakeautomaateissa.
- Pienentää terien eristyshalkaisijaa syvällä olevissa jousi- ja ruuvielementeissä
- Ergonomisesti optimoitu 2-komponenttikahva rasittamattomaan ja käsiäästäväään voimansiirtoon
- Luisumisen estävä kahvan muoto
- Kromivanadiini-molybdeeniteräs



⚡ 1000V ⚡

Allgemein

| | |
|-----------|---|
| Tuotenro | 98 24 01 SLS |
| EAN | 4003773081036 |
| Kärki | kiillotettu ruskeaksi |
| Kahvat | eristävä, kaksivärinen monikomponentti kahva, VDE-tarkistettu |
| Paino | 61 g |
| Mitat | 187 x 28 x 30 mm |
| Standardi | DIN EN 60900 IEC 60900 |

Technische Attribute

| | |
|-------------------------|--------|
| Koko | PH/S 1 |
| Teränpituus | 80 mm |
| Kahvan pituus | 107 mm |
| eristämätön teränpituus | 15 mm |
| VDE-tarkistettu | kyllä |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040401 |
| ETIM 5.0 | EC000144 |
| ETIM 6.0 | EC000144 |
| proficl@ss 6.0 | AAA818c006 |
| UNSPSC 13.1 | 27111701 |

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

Phillips® on firman Phillips Screw Company rekisteröity tavaramerkki

