

## Tuoteinfo

# 98 24 02 SLS

## Ruuvinväännin (slim) PlusMinus Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

- Vääntökärki PlusMinus-profiiliruuveihin
- Käytetään sähköasennuskomponenteissa kuten esim. sulakeautomaateissa.
- Pienentää terien eristyshalkaisijaa syvällä olevissa jousi- ja ruuvielementeissä
- Ergonomisesti optimoitu 2-komponenttikahva rasittamattomaan ja käsiäästäväään voimansiirtoon
- Luisumisen estävä kahvan muoto
- Kromivanadiini-molybdeeniteräs



⚡ 1000 V ⚡

Allgemein	
Tuotenumero	98 24 02 SLS
EAN	4003773081043
Kärki	kiillotettu ruskeaksi
Kahvat	eristävä, kaksivärinen monikomponentti kahva, VDE-tarkistettu
Paino	98 g
Mitat	212 x 123 x 35 mm
Standardi	DIN EN 60900 IEC 60900
Technische Attribute	
Koko	PH/S 2
Teränpituus	100 mm
Kahvan pituus	112 mm
eristämätön teränpituus	18 mm
VDE-tarkistettu	kyllä
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006
UNSPSC 13.1	27111701

Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään

Phillips® on firman Phillips Screw Company rekisteröity tavaramerkki

