


Informações sobre o produto

12 49 23

Encosto de comprimento sobressalente para 12 42 / 52 195



- Descarnar sem reajustar de 0,03 até 10,0 mm²
- Cortador de fio rebaixado
- Geometria de lâmina universal – robusta e de longa duração
- Cortador de fio rebaixado
- Adaptação totalmente automática a todos os condutores unifilares, multifilares e de fios finos com isolamento standard em toda a gama de capacidade de 0,03 a 10,0 mm²
- Não é necessário ajuste de precisão manual
- Sem danificação dos condutores
- Os mordentes em aço seguram o cabo sem escorregar e sem danificar o isolamento remanescente
- Com cortador de fio rebaixado para condutores de cobre e alumínio multifilares até 10 mm² e unifilares até 6 mm²
- Mecanismo especialmente suave e peso muito reduzido
- Bloco de lâminas e encosto em comprimento substituíveis
- Cabo com zona de material sintético macio para que fique bem firme
- Carcaça: plástico, reforçada com fibra de vidro
- Lâmina: aço especial para ferramentas, temperado em óleo

Artigo nº	12 49 23
EAN	4003773057604
Peso	46 g
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Reservado alterações técnicas e erros