

## Informações sobre o produto

# 86 05 250

### Chave de alicate

Alicate e chave de parafuso em uma só ferramenta



- Substitui um jogo de chaves de parafusos, métricas e em polegadas
- Mordentes lisos para a montagem sem danificação de armações com superfícies tratadas - trabalhos diretamente sobre cromo!
- Também muito adequado para pegar, segurar, prensar e dobrar peças de trabalho
- Sem danificação dos cantos em materiais sensíveis por contato na superfície inteira e sem folga
- Ajuste rápido por pressão do botão directamente na peça de produção
- Sem desajuste involuntário dos mordentes de pegar e sem patinação da articulação
- Mandíbulas paralelas dão um aperto mais sólido; o seu design permite um ajuste flexível de todas as medidas até ao tamanho máximo especificado
- O curso entre os mordentes de pegar possibilita um aperto e abertura rápidos de conexões de parafusos conforme o princípio de catraca
- Alta força de fixação através da ampliação da força de mão em 10 vezes
- Aço elétrico cromo-vanádio, forjado e temperado em óleo



Artigo nº	86 05 250
EAN	4003773047841
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	515 g
Dimensões	250 x 56 x 23 mm

### Technische Attribute

	8,0 mm
	14,0 mm
	8,0 mm
Posições de ajuste	19
Capacidade para porcas abertura de chave	2
Capacidade para porcas abertura de chave	52 mm

eCl@ss 5.1.4	21043826
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

86 09 250 V01	Mordentes de protecção para 86 XX 250 3 pares
---------------	--

Reservado alterações técnicas e erros



