

Informações sobre o produto

97 22 240

Alicate de cravar



- Para cortar cabos, retirar o isolamento de fios e cravar terminais de cabos isolados e sem isolamento, conectores de encaixe e conectores de encaixe abertos
- Com furos de rosca para corte de pinos de rosca Cu ou Ms com M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 e M 5
- Articulação aparafusada para uma elevada estabilidade e um movimento uniforme
- Aço especial, de elevada resistência


Artigo nº	97 22 240
EAN	4003773070726
Alicate	pintada em preto
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	280 g
Dimensões	240 x 115 x 25 mm

Technische Attribute

Aplicação	Terminais de cabos e conectores de cabos isolados Conectores de encaixe sem isolamento e abertos (6,3 mm do conector)
Capacidade em milímetros quadrados	0,5 — 6,0 mm ²
Número de cavidades	3
AWG	20 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
profil@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147


Reservado alterações técnicas e erros



97 21 215



97 21 215 B



97 21 215 B