

Informações sobre o produto

97 72 180

Alicate de cravar para terminais de cabo



- Construção leve e estreita
- Também como versão VDE
- Cravamento mais fácil graças a uma multiplicação otimizada
- Para prensagem de terminais para pontas de fios conforme DIN 46228 Parte 1 + 4 na gama de 0,25 até 16 mm²
- Prensagem em perfis de meia-lua marcados para a conexão segura de luva e condutor
- 9 perfis extremamente profundos com superfícies laterais cônicas
- Aço especial para ferramentas, forjado e temperado em óleo

Artigo nº	97 72 180
EAN	4003773060185
Cabeça	polida
Cabos	com capas multicomponentes
Peso	255 g
Dimensões	180 x 94 x 22 mm

Technische Attribute

Aplicação	Terminais para pontas de fios
Capacidade em milímetros quadrados	0,25 — 16,0 mm ²
Número de cavidades	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Reservado alterações técnicas e erros

