

## Informações sobre o produto

# 97 78 180 T

## Alicate de cravar para terminais de cabo

IEC 60900 DIN EN 60900



- Construção leve e estreita
- Também como versão VDE
- Cravamento mais fácil graças a uma multiplicação otimizada
- Para prensagem de terminais para pontas de fios conforme DIN 46228 Parte 1 + 4 na gama de 0,25 até 16 mm<sup>2</sup>
- Prensagem em perfis de meia-lua marcados para a conexão segura de luva e condutor
- 9 perfis extremamente profundos com superfícies laterais cônicas
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda
- Aço especial para ferramentas, forjado e temperado em óleo



Artigo nº	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Cabeça	polida
Cabos	Isolado com capa de múltiplos componentes, certificado pela VDE; com olhal de fixação isolado integrado para a colocação de uma proteção anti-queda
Peso	285 g
Dimensões	180 x 56 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Aplicação	Terminais para pontas de fios
Capacidade em milímetros quadrados	0,25 — 16,0 mm <sup>2</sup>
Número de cavidades	9
AWG	23 — 5

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Reservado alterações técnicas e erros

