


I captori per la misura di corrente per ogni tua esigenza!

**CAPTORI DI
CORRENTE AC
FLESSIBILI**

DigiFlex



600 V CAT IV

- ▲ Compatti e di semplice utilizzo
- ▲ Lettura diretta della corrente
- ▲ Campo di misura corrente: da 0,01A a 1A (a seconda del modello)
- ▲ Memorizzazione del valore massimo



Complemento ideale di tutti gli strumenti di misura usati dall'elettricista, le permettono la misura TRMS delle correnti alternate e si propongono quale pratica soluzione per l'abbraccio di conduttori elettrici dal difficile accesso.

La gamma di captori **DigiFlex** consiste in 2 modelli:

1- Il modello MA400D – dotato di un ampio campo di misura (da 0,020 a 100 mA) è indicato per gli interventi nelle abitazioni e permette anche il controllo dei punti di distribuzione dell'elettricità fino a 400A.


2- Il modello MA4000D è adatto agli impianti di maggiore potenza utilizzati nell'industria e per la produzione d'energia.

Tramite 2 bottoni è possibile: la semplice e immediata messa in opera e non solo... la disattivazione dello spegnimento automatico, la memorizzazione della visualizzazione (HOLD) o del valore massimo (MAX HOLD).

I valori vengono visualizzati direttamente sul display 4.000 punti.

Pratica, la forma della scatola permette una buona maneggevolezza.

L'accessorio "MultiFix" magnetico ne facilita l'installazione, la cinghia con il Velcro poi, ne semplifica la sistemazione.



Portata visualizzazione	MA400D			MA4000D		
	4 A AC	40 A AC	400 A AC	40 A AC	400 A AC	4000 A AC
Campo di misura	0,020 A ... 3,999 A	4,00 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	0,1 A ... 39,99 A	40,0 A ... 399,9 A	400 A ... 3999 A
Risoluzione	1 mA	10 mA	100 mA	10 mA	100 mA	1 A
Precisione	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(2% + 10 pt)	±(1,5% + 2 pt)	±(1,5% + 2 pt)
Ø di serraggio Lunghezza del sensore	MA400D-170: Ø 45 mm / 170 mm MA400D-250: Ø 70 mm / 250 mm			MA4000D-350: Ø 100 mm / 350 mm		
Banda passante	da 10 Hz a 3 kHz					
Alimentazione	2 batterie da 1,5V AAA/LR3					
Sicurezza elettrica	EN 61010 CAT IV 600V					
Temperatura d'utilizzo	da 0°C a +50°C					
Peso / Dimensioni	130g / 100 x 60 x 20 mm					
Lunghezza del cavo	80 cm					

Fornitura

1 captore DigiFLEX fornito nel formato blister con: 2 pile AAA 1,5V, 1 braccialetto elastico, 1 manuale d'uso in 5 lingue.

⁽¹⁾Grazie all'accessorio magnetico multiposizione "MultiFix", le DigiFLEX possono essere fissate ovunque per uso a mani libere



(2)

⁽²⁾Grazie al "bracciale" elastico, l'utente può mantenere il captore di corrente intorno alla scatola per facilitarne la sistemazione dopo l'uso.

Per ordinare

MA400D-170 P01120575Z
 MA400D-250 P01120576Z
 MA4000D-350 P01120577Z

Accessori & Ricambi

Borsa 120x200x60 P01298074
 Accessorio MULTIFIX P01102100Z
 "Bracciale" elastico P01102113

IL VOSTRO DISTRIBUTORE

ITALIA
AMRA SpA
 Via S. Ambrogio, 23
 20846 MACHERIO (MB)
 Tel: +39 039 245 75 45
 Fax: +39 039 481 561
 info@amra-chauvin-arnoux.it
 www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tel: +41 44 727 75 55
 Fax: +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

**CHAUVIN
 ARNOUX**
 GROUP