

Câble USB-C Robuste à Angle Droit de 50cm, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), Cordon de Transfert de Données USB-C à C Complet - Mode Alt DP 4K 60Hz, 100W Power Delivery
- Câble USB Type-C à 90 Degrés/Coudé

N° de produit: RUSB31CC50CMBR



Connectez une source USB 10 Gbps et des périphériques, à l'aide de ce câble USB Type-C robuste à angle droit de 50 cm. Positionnez la connexion USB-C à angle droit le long de l'appareil pour réduire l'encombrement des câbles et éviter les tensions prolongées dues à la flexion.

Il est idéal pour le transfert de données à 10 Gbps vers des périphériques de stockage externes compatibles USB-C, ou comme connexion à câble unique entre une station d'accueil USB-C et un ordinateur portable.

Le câble USB-C robuste prend en charge la vidéo jusqu'à 4K 60Hz sur DisplayPort 1.2 Alt Mode, et est compatible avec 1080p et les résolutions inférieures.

Conçu pour résister à une utilisation intensive, le câble USB-C est doté d'une âme en fibre d'aramide et d'une gaine extérieure en TPE durable. Cette construction robuste protège contre l'effilochage ou la rupture et résiste à l'enchevêtrement.

Ce câble USB Type-C est doté de la fonction Power Delivery (PD) 3.0 avec une sortie PD allant jusqu'à 100 W. Alimentez et chargez un ordinateur portable USB-C, tel que Apple MacBook, Lenovo ThinkPad ou Microsoft Surface, avec une sortie pouvant atteindre 100 W via USB Power Delivery 3.0. Connectez le câble USB-C d'un ordinateur portable à un chargeur mural USB-C ou à une station d'accueil.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB À ANGLE DROIT** : Le câble USB-C est doté d'un connecteur USB-C à angle droit; Idéal pour se connecter dans les petits espaces; Le connecteur à 90° optimise l'acheminement du câble sans imposer de contraintes inutiles au connecteur et à l'appareil
- **CONSTRUCTION DURABLE** : Le câble est renforcé avec de la fibre aramide pour améliorer la flexibilité/protection contre les flexions/usure; Des serre-câbles avec un rayon de courbure de 8 mm; Des connecteurs évalués au-delà de 10 000 cycles d'insertion
- **USB-C COMPLET** : Le câble prend en charge des taux de transfert allant jusqu'à 10 Gbps, le mode Alt DP 4K60Hz et le PD 100W; Compatibilité universelle entre les PC portables USB-C, les stations d'accueil, les moniteurs UHD et les périphériques externes
- **CONCEPTION PENSÉE** : Puce E-Marker intégrée pour une sortie cohérente des données, de la vidéo et de PD; Gaine extérieure TPE flexible, sans halogène et conforme à la directive RoHS; Écran en aluminium-mylar pour une meilleure protection contre les EMI
- **PERFORMANCE** : USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps); 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2; 100W PD; 50 cm; Noir; Diamètre extérieur de 4,8 mm; Connectez et chargez un ordinateur portable USB-C via une seule connexion; Optimisez le routage des câbles vers un périphérique USB-C

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.2
Longueur max. de câble	1.6 ft [0.5 m]
Résolutions numériques max.	4K 60 Hz

	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Alimentation	Power Delivery	100W
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	0%~85% HR
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Right Angle to Straight
	Longueur de câble	19.7 in [50 cm]
	Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
	Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
	Largeur du produit	1.0 in [2.6 cm]
	Hauteur du produit	0.2 in [6.3 mm]
	Poids du produit	0.9 oz [25.0 g]
Informations d'emballage	Quantité par paquet	1
	Package Length	5.0 in [12.8 cm]

Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Poids brut	1.1 oz [30.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C à Angle Droit de 50 cm
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis