

Cable de 10m CAT6 Ethernet - LSZH - Cable de Red RJ45 UTP de 10Gb - 650MHz - PoE de 100W - Latiguillo Snagless con Alivio de Tensión - sin Enganche - ETL - Negro

ID del Producto: N6LPATCH10MBK



La Ventaja de StarTech.com

Los productos de StarTech.com están diseñados para que se adapten a los estándares técnicos de los profesionales de la informática. La calidad, la compatibilidad y la fiabilidad de los productos están garantizadas por nuestros laboratorios internos y los de terceros, además de certificaciones de las principales empresas tecnológicas.

La línea de cables CAT6 de StarTech.com utiliza cobre al 100% y clavijas chapadas en oro. Todos nuestros productos de cableado de categoría 6 se someten a rigurosas pruebas físicas y eléctricas, incluida la prueba de ciclos de flexión repetitivos. Cada cable se somete a una prueba individual (Fluke® patch cord test) para medir el peor caso de NEXT y RL. Además de nuestras propias pruebas, trabajamos con los principales laboratorios de pruebas externos, como ETL, para obtener las certificaciones de rendimiento y seguridad de los productos.

Descripción del Producto

El cable de conexión de red sin enganches de categoría 6 de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) admite conexiones multigigabit sin errores: 1Gbps, 2,5Gbps, 5Gbps y 10Gbps (hasta 55m). Este cable de alto rendimiento sin PVC ofrece una conectividad fiable a todos los dispositivos de red, como tarjetas de interfaz de red (NIC), servidores, routers, almacenamiento conectado a la red (NAS), teléfonos VoIP, dispositivos PoE, etc.

Este cable LSZH CAT6, respetuoso con el medio ambiente, produce niveles más bajos de gases tóxicos corrosivos y humo blanco en caso de incendio, lo que ofrece una mayor visibilidad, permitiendo una evacuación más segura y rápida.

StarTech.com ofrece la más amplia selección de longitudes y colores, para mantener su red empresarial y sus puestos de trabajo conectados y organizados.

Cable Ethernet CAT6 de alto rendimiento

- Conecte de Forma Fiable sus Dispositivos Ethernet<ul style="margin-left:40px">
- Soporte Multi Gigabit sin Errores - 1Gbps, 2,5Gbps, 5Gbps y 10Gbps (hasta 55m), 10GBase-T
- Soporte de 650MHz para un mayor ancho de banda
- Cable 100% de cobre, ideal para alimentar sus dispositivos a través de EthernetFabricado con hilo 100% de cobre. Los cables de StarTech.com son totalmente compatibles, a diferencia de otros cables que utilizan hilo de aluminio revestido de cobre (CCA).<ul style="margin-left:40px">
- Probado con hasta 100W de potencia continua.
- Cumple la norma IEEE 802.3bt Tipo 4.
- Excelente disipación del calor durante un uso prolongado.Soporta PoE de alta potencia para ordenadores portátiles, televisores IP, cámaras de seguridad, teléfonos VoIP, dispositivos NAS, etc.
- Fabricación de Calidad<ul style="margin-left:40px">
- Conectores chapados en oro de 50 micras
- Cubierta para el Pestillo
- Radio de doblado de 40 mm (1,57") para un fuerte alivio de tensión moldeado y una mayor flexibilidadEl diseño Snagless (sin enganches) protege el clip RJ45 y garantiza que los cables pasen fácilmente por espacios reducidos como conductos o canaletas y evita que el cable se enganche/dañe durante la instalación.

Diseñado para Aplicaciones Profesionales

- Planos Detallados DisponiblesStarTech.com le facilita la integración de cableado CAT6 en su red proporcionando especificaciones técnicas detalladas y planos de ingeniería.
- Instalación sin complicaciones con un Rendimiento y Flexibilidad Fiables<ul style="margin-left:40px">
- Cubierta flexible sin PVC con 6,0 mm de diámetro exterior, con un radio de doblado de 100 mm
- Aislamiento flexible de HD-PE para reducir la diafonía intrapar
- Separador de estrías para reducir la diafonía entre pares y mejorar la disipación del calor para un PoE de 100W
- Pares trenzados de hilo 100% de cobre de 24AWG (0,25mm²)
- Cable de fabricación U/UTP
- Características Eléctricas<ul style="margin-left:40px">

- Verificado por ETL para un máximo rendimiento
- Impedancia del cable: 100 ohmios $\pm$ 15% a 250 MHz
- Resistencia Máx. de DC: 14 ohmios por 305m
- Capacitancia de par a tierra: 330 pF por cada 100m
- Capacitancia Mutua: 5,6 nF por 305m
- Retraso de Propagación: 45 ns por cada 100m

Probado en laboratorio y certificado por terceros para rendimiento y seguridad del producto

- Verificado por ETL
- Verificado de 3P según ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6
- Cable de conexión CAT6 verificado por Fluke®

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE ETHERNET CAT6 LSZH DE ALTO RENDIMIENTO:** Cable Ethernet 100% de cobre para conexiones multigigabit/multivelocidad de 1/2,5/5Gbps. 10Gbps hasta 55m. NEXT y RL Bajos. Cumple con los requisitos de ANSI/TIA-568-2.D Categoría 6
- **CABLE LSZH CON 100W PoE:** El cable Ethernet de baja emisión de humos y sin halógenos con alambre de cobre trenzado de 24 AWG, admite varios dispositivos PoE de hasta 100W PoE++. Cumple con la norma IEEE 802.3bt tipo 4. Compatible con Cat5e y anteriores
- **CABLE DE COBRE PURO VERIFICADO POR ETL:** Probado individualmente y verificado por ETL. Con alambre de cobre al 100%, proporciona alimentación PoE segura, al contrario del cableado de menor calidad con aluminio revestido de cobre de otras marcas
- **FABRICACIÓN ECOLÓGICA Y DE CALIDAD:** Cable LSZH (sin PVC) que produce menores niveles de humo y gases tóxicos (ácidos) en caso de incendio. Cubierta de PVA resistente. Clavijas chapadas en oro de 50 micras para mejor integridad de la señal

- ESPECIFICACIONES: Longitud: 10m | Color: Negro | 650MHz | Estructura: U/UTP de 4 Pares | RJ45 | Recubrimiento: PVA, Al(OH)3 | Clasificación de Incendio: LSZH | Cobre de 24AWG | Alambre: ANSI/TIA-568-B | Verificado por ETL | Garantía: de Por Vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair U/UTP
Cable Tipo Jacket	Low Smoke Zero Halogen
Tipo de Cable	Libre de Enganches
Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables	CAT6 - 650 MHz
Longitud Máxima del Cable	32.8 ft [10 m]

Conector(es)

Conector A	1 - RJ-45
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
Humedad	0% a 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Cable OD	0.2 in [6 mm]

Longitud del Producto	32.8 ft [10.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	13.0 oz [368.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.0 in [25.5 cm]
Ancho de la Caja	13.0 in [33.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	13.3 oz [378.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable CAT6
---------------------	----------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.