

99 Series modules for 95.63 and 95.75 sockets		BLUE	BLACK*
Diode	(6 - 220) V DC	99.01.3.000.00	99.01.3.000.00.0
Diode (inverted polarity)	(6 - 220) V DC	99.01.2.000.00	99.01.2.000.00.0
LED	(6 - 24) V DC/AC	99.01.0.024.59	99.01.0.024.59.0
LED	(28 - 60) V DC/AC	99.01.0.060.59	99.01.0.060.59.0
LED	(110 - 230) V DC/AC	99.01.0.230.59	99.01.0.230.59.0
LED + diode	(6 - 24) V DC	99.01.9.024.99	99.01.9.024.99.0
LED + diode	(28 - 60) V DC	99.01.9.060.99	99.01.9.060.99.0
LED + diode	(110 - 230) V DC	99.01.9.220.99	99.01.9.220.99.0
LED + diode (inverted polarity)	(6 - 24) V DC	99.01.9.024.79	99.01.9.024.79.0
LED + diode (inverted polarity)	(28 - 60) V DC	99.01.9.060.79	99.01.9.060.79.0
LED + diode (inverted polarity)	(110 - 230) V DC	99.01.9.220.79	99.01.9.220.79.0
LED + varistor	(6 - 24) V DC/AC	99.01.0.024.98	99.01.0.024.98.0
LED + varistor	(28 - 60) V DC/AC	99.01.0.060.98	99.01.0.060.98.0
LED + varistor	(110 - 230) V DC/AC	99.01.0.230.98	99.01.0.230.98.0
RC	(6 - 24) V DC/AC	99.01.0.024.09	99.01.0.024.09.0
RC	(28 - 60) V DC/AC	99.01.0.060.09	99.01.0.060.09.0
RC	(110 - 230) V DC/AC	99.01.0.230.09	99.01.0.230.09.0
No - remanence	(110 - 230) V AC	99.01.8.230.07	99.01.8.230.07.0







Relay type		40.31	40.51, 40.52, 40.61, 44.52, 44.62
Screw terminal socket: panel or DIN rail 46277 mount	BLUE	95.83.1	95.85.1
	BLACK*	95.83.10	95.85.10
Retaining and release clip	BLUE	095.91	095.91
	BLACK*	095.91.0	095.91.0
Identification label for 95.83.1 and 95.85.1 sockets		095.80.2	095.80.2
Module		99.80	99.80







95.83.1 95.85.1 95.83.1 95.85.1





99 Series modules for 95.83.1 and 95.85.1 sockets		BLUE	BLACK*
Diode	(6 - 220) V DC	99.80.3.000.00	99.80.3.000.00.0
LED	(6 - 24) V DC/AC	99.80.0.024.59	99.80.0.024.59.0
LED	(28 - 60) V DC/AC	99.80.0.060.59	99.80.0.060.59.0
LED	(110 - 230) V DC/AC	99.80.0.230.59	99.80.0.230.59.0
LED + diode	(6 - 24) V DC	99.80.9.024.99	99.80.9.024.99.0
LED + diode	(28 - 60) V DC	99.80.9.060.99	99.80.9.060.99.0
LED + diode	(110 - 230) V DC	99.80.9.220.99	99.80.9.220.99.0
LED + varistor	(6 - 24) V DC/AC	99.80.0.024.98	99.80.0.024.98.0
LED + varistor	(28 - 60) V DC/AC	99.80.0.060.98	99.80.0.060.98.0
LED + varistor	(110 - 230) V DC/AC	99.80.0.230.98	99.80.0.230.98.0
RC	(6 - 24) V DC/AC	99.80.0.024.09	99.80.0.024.09.0
RC	(28 - 60) V DC/AC	99.80.0.060.09	99.80.0.060.09.0
RC	(110 - 230) V DC/AC	99.80.0.230.09	99.80.0.230.09.0
No - remanence	(110 - 230) V AC	99.80.8.230.07	99.80.8.230.07.0

*Available on request