










LOC	DIST	REV	DATE	OWN	APVD
A1	-	F4	21JUL2011	VP	HS
		F5	25JUL2011	VP	HS
		F6	03APR2014	VP	HS
		F7	10JUN2014	KK	ZP



BEST.-NR.	REV.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZEL TEIL	WERKSTOFF	FARBE
B	5-967616-2	A	4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
			3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	grau
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
B	4-967616-2	A	3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	grau
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	gelb/YELLOW
			3	Dichtung	MOV30	natur/NATURAL
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	gruen/GREEN
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	grau/GREY
Z	9-967616-1	A	4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
			3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	wasser blau
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
C	3-967616-1	A	3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	blau
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
B	2-967616-1	F	3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	grau
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
A	1-967616-2	F	3	Dichtung	MOV30	natur
			2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	schwarz
			4	Schutzkappe	PBT-GF 15	schwarz
			3	Dichtung	MOV30	natur
A	1-967616-1	F	2	2. Kontaktsicherung	PBT-GF 15	grün
			1	Buchsengehäuse	PBT-GF 15	schwarz

Bemerkungen :
NOTES:

- Maßgebend ist der deutsche Text
ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE AUTHORITATIVE
- Passend zu Buchsenkontakt für Einzelleiterabdichtung:
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING
TE 962885 (DGB 0.2-0.5 mm²), 965906 (DGB 0.75 mm²)
- Kragenanschluss siehe Zeichnung:
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:
TE: 114-18063-126
- Passend für Leiterquerschnitt:
SUITABLE FOR WIRE SIZE RANGE:
TO: ...

5. Zahlenschriftung freigestellt
DIRECTION OF FIGURES OPTIONAL

1- - - 2 WIE GEZEICHNET
AS SHOWN