DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Укороченные компактные люминесцентние лампы, с 2-штырьковым цоколем для ПРА

Область применения

- Офисы, общественные здания
- Отели, рестораны

Преимущества продукта

- Исключительная экономичность
- Длительный сервисный срок службы
- Улучшенные характеристики техобслуживания

Возможности

- Средний срок службы: 10 000 ч
- Также доступна в красной, зеленой и синей цветности
- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с однооборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь G23

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

Электрические параметры

Номинальный мощность	11.80 Вт
Мощность	11.80 Вт
Энергопотребление	15 kWh/1000h

Photometrical data

Номинальный световой поток	855 lm
Световой поток	855 lm
Цветовая температура	4000 K
Цветность	840
Цветность света согласно **EN 12464-1**	LUMILUX Белый холодный
Индекс цветопередачи **Ra**	80...89
Световой поток при **25°C**	900 lm
Спад свет. потока (срок службы **4 000** ч)	0.78
Спад свет. потока (срок службы **6 000** ч)	0.76
Спад свет. потока (срок службы **8 000** ч)	0.75
Яркость	2.7 cd/cm²
Класс цветопередачи	1B

Размеры и вес



Product line drawing



Base

Общая длина	237.0 mm
Вес продукта	38.30 g
Диаметр трубки	12 mm
Длина	237.0 mm

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Техническое описание продукта

Длина согласно **IEC** стандарта	215 mm
Длина с цоколем без штырьков	214.00 mm

Цвета и материалы

Содержание ртути в лампе	1.4 mg

Температурные условия

T окр. среды при макс. свет. потоке	25.0 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	8000 h
Срок службы лампы	8000 h
срок службы	6500 h
Выход из строя (эксплуатация **2 000** ч)	0.98
Выход из строя (эксплуатация **4 000** ч)	0.98
Выход из строя (эксплуатация **6 000** ч)	0.86
Выход из строя (эксплуатация **8 000** ч)	0.50
Режим работы **LLMF/LSF**	50 Hz
Срок службы	10000 h [1)]

[1)] С емкостным ПРА / ПРА с малыми потерями

Дополнительные данные

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.



Spectral power distribution

Цоколь	G23
Надлежащая утилизация в соответствии с Д	Да

Возможности / мощности

Для внутреннего освещения	Да

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A

Классификация

Международная система кодирования ламп	FSD-11/840-I-G23

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара **METEL**	**SEG**-номер	Код **STK** (Финляндия)	**UK Org**
4050300010618	OSRDS11840	8330028	4933856	-

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Guarantee

Оборудование/аксессуары

- Подходит для использования с обычными ПРА



Circuit diagram



Circuit diagram

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота **x** ширина **x** длина)	Объем	Вес брутто
4050300010618	DULUX S 11 W/840	Folding carton box 1	36 mm x 26 mm x 239 mm	0.22 dm³	48.30 g
4050300239507	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 10	111 mm x 133 mm x 219 mm	3.23 dm³	536.00 g
4050300239477	DULUX S 11 W/840	Unpacked 1	43 mm x 23 mm x 242 mm	0.24 dm³	49.17 g
4050300239484	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box 50	240 mm x 190 mm x 261 mm	11.90 dm³	2659.35 g
4052899213395	DULUX S 11 W/840	Folding carton box 1	- x - x -		
4052899213401	DULUX S 11 W/840	Shipping carton box	261 mm x 190 mm x	11.90 dm³	2440.00 g

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.

	50	240 mm

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2014, OSRAM GmbH. All rights reserved.