PRESENCE IN 50 COUNTRIES

V-TAC®
INNOVATIVE LED LIGHTING

LED Strip Lights



VT-5050 60

HIGHLIGHTS :

WATTS	EQ. WATTS
10	NA
LUMINOUS	**BEAM ANGLE**
840	120

Item No	:	VT-5050 60
SKU Code	:	2148
Watts	:	10
Voltage	:	12V
Lumen(lm)	:	840
Color Temperature	:	5500K-6000K
Beam Angle	:	120
Energy rating label	:	A
Certification	:	CE,EMC,ROHS
IP Rating Protection Class	:	IP65
Dimmable	:	No
Life Time	:	>20000 Hours
Operation Temperature	:	-25 ~50'C
EAN code	:	3800230621498
Unit size	:	10mm
Packing details	:	100
Unit cbm	:	0.0002

PRODUCT FEATURES

- Flexible & easy installation
- Exceptionally low power consumption
- Available in 1 or 1.5 meter rigid bar options with different options of Aluminium Profiles
- Ideal for illuminating Borders, Edges, Cabinets, Bars and any area with limited space for installation
- Safe to use in most of the application areas like Kitchens, Bathroom,Cabinet and so on.

CLICK HERE FOR OTHER RELATED CERTIFICATES