





Schwarzes Label mit weißer Bedruckung/
black label with white printing

weiße Bedruckung/
white printing





Hohlstecker/
hollowplug
ø1.35xø3.5x7mm



UK Stecker/
UK plug

Verschlüsseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)

weiße Bedruckung/
white printing

Verschlüsseltes Produktionsdatum/
date code (coded production date)



USB Buchse / socket

Hohlsteckerbuchse / hollow plug socket

bedruckte, transparente Schutzfolie auf dem LCD/
printed, transparent protection foil on the LCD



Schwarze Flachleitung, Länge: 1.8m ±10cm/
black flat lead with white stripe, length: 1.8m ±10cm

inkl. 4 Stück NiMH Mignon AA maxE Pro
incl. 4 pcs. NiMH Mignon AA maxE Pro



inkl. Euro Stecker /
incl. Euro plug



Technische Daten Netzteil/
technical data power supply

Eingangsdaten/ input data	: 100 – 240V AC ±10% 50/60Hz 130mA
Ausgangsdaten/ output data	: 12V DC 600mA
Gehäusematerial/ housing material	: UL94V-0
Approbation/ approval	: CE, GS, cBVus, SAA

Technische Daten Ladegerät/
technical data charger

Eingangsdaten/ input data	: 12V DC max. 600mA
Ausgangsdaten output data	: 4 x 1,4V = Rundzellen AA oder AAA cylindrical batteries AA or AAA
USB Anschluss/ USB port	: 5V ±5% max. 1000mA
Ladestrom/ charging current	: max. 4x 450mA ±10%
Vollerkennung/ battery full detection	: –dU
max. Spannung/ max. voltage	: 1.72V

Ausgangsschutz/ output protection	: Verpolschutz/ reverse-connect protection	: mechanisch/ mechanical
	Kurzschlußschutz/ short circuit protection	: elektronisch/ electronical
Erhalteladestrom/ trickle charging current	: 5% vom Ladestrom/ 5% of the charging current	
Sicherheitstimer/ safety timer	: 8h ±10%	
Anzeige/ display	: LCD	
Schutzart/ protection	: IP40	
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25C	
Lagertemperatur/ storage temperature	: –25°C.....+70°C	
Gehäusematerial/ housing material	: ABS	
Approbation/ approval	: CE	
Gehäuse/ housing	: schwarzes Tischgehäuse mit weißer Bedruckung/ black desktop housing with white printing	
Gewicht/ weight	: 190g mit Netzteil/ 190g with power supply	

Verwendungsbereich/Application range: für Anfrage/for inquiry AN3711UK	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1
			Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
	2012	Datum/Date	Name
	Erstellt/ Drawn by	12.03.	ML
			Zeichnungsname/Drawing name: Powerline 4 LIGHT UK EU 4x maxE Pro
V0 --- 17.03.17 SIT	ANSMANN		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number: 1001-0011-UK-2
			Blatt/ Sheet 1
Version / Änderung/Change / Datum/Date / Name	Ursprung/Origin Proj. 030/11/12		Ersatz für/Replaced by / Ersatz durch/Replacement through:

Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit auszuhändigen. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters behalten alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns weder ausdrücklich das Recht vor, die hier beschriebenen Produkte jederzeit ohne Ankündigung zu modifizieren und zu verbessern.
This drawing/CAD data have to be returned to us at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursue a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.