# 10 98 I220

## Ohrklemmenzange

- Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich)
- Kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen
- Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren
- Langlebig und stabil
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 10 98 I220 |
| **EAN** | 4003773080749 |
| **Zange** | schwarz atramentiert |
| **Kopf** | poliert |
| **Griffe** | mit Kunststoff überzogen |
| **Länge mm** | 220 |
| **Gewicht netto g** | 354 |

1-Ohrklemme

2-Ohrklemme

10 98 I220: Durch einfaches Verpressen der Ohrschelle wird eine sichere Verbindung hergestellt

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

**KNIPEX-Werk** C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany
info@knipex.de | www.knipex.de