12 21 180

Afstriptang met precisie geslepen messen



- Met verwisselbare messen voor 4 en 6 verschillende kabeldoorsneden
- Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisie geslepen messen; ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript
- Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast
- Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
- Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie
- Behuizing: aluminium
- Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard

Artikel-nr.	12 21 180
EAN	4003773000815
Tang	zwart gelakt
Benen	met kunststof bekleed
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter mm²	0,5-0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0
AWG	20-19/ 17/15/ 13/11/ 10
Lengte mm	180
Gewicht netto g	366



Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Reserveonderdelen

Artikel-nr.	EAN	
12 29 180	4003773022152	1 paar reservemessen voor 12 21 180 met precisie geslepen messen