NUMBER 179955

三角法3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DEPT5670>E16625>U.DYNAMIC>U.CAD>S.179956.01.1.C

単位 毫 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注記

1. めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部0.38μm MIN金めっき
2. めっき: コンタクト 全面Ni下地
接触部0.76μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト 全面Ni下地
全面 :2.54μm MIN銀めっき

製品規格: 108-5453
取付け適用規格: 114-5206

NOTES

1. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
2. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):2.54μmMIN SILVER PLATING OVER Ni PLATING

PRODUCT SPEC: 108-5453
APPLICATION SPEC: 114-5206

6	3	316040-6	179955-6
3	2	316040-3	179955-3
2	1	316040-2	179955-2
めっき ID No PL ID CODE	仕上(FINISH)	バラ状 L/P	連鎖状 STRIPPED
		型番(P/N)	

TE Connectivity

抱合電線断面積(WIRE RANGE) AWG #16/#14	被覆外径(INSULATION DIA.) 3/3.8 mmφ	名称(NAME) REC CONTACT "S" SIZE リセ コンタクト"S" サイズ <DYNAMIC D-5 SERIES>			
材料(MATERIAL) 銅合金 (COPPER ALLOY)	仕上(FINISH) 表参照 (SEE TABLE)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.3; 10を超え30以下 : ±0.35; 30を超え100以下 : ±0.4; 角度 : ±3°	SIZE A3	LOC J	番号(No.) C- 179955
DR. 14/APR/'95 Y.Ishikawa	DE. 14/APR/'95 Y.Ishikawa		尺度(SCALE) 4-1	REV. B1	SHEET 1 OF 1
CHK. 17/APR/'95 S.MANABE	APP. 17/APR/'95 S.MANABE				

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	21MAR11

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面