

Gewindeschneidwerkzeug-Sätze in Stahlblechkassette

37 tlg. Gewindeschneidwerkzeug-Satz
je ein 3 tlg. Satz Handgewindebohrer DIN 352 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

- + je 1 Schneideisen \approx DIN EN 22568 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
- + Schneideisenhalter DIN 225
20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm
- + je 1 Windeisen Gr. 1 + 2 DIN 1814
- + 1 Schraubendreher
- + 1 Gewindeschablone

Art.-Nr. A 245 020

VPE = 5 Stück

44 tlg. Gewindeschneidwerkzeug-Satz
je ein 3 tlg. Satz Handgewindebohrer DIN 352 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

- + je 1 Schneideisen \approx DIN EN 22568 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
- + Schneideisenhalter DIN 225
20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm
- + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS rollgewalzt
 \varnothing 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- + je 1 Windeisen Gr. 1 + 2 DIN 1814
- + 1 Schraubendreher
- + 1 Gewindeschablone

Art.-Nr. A 245 030

VPE = 5 Stück



Gewindeschneidwerkzeug-Satz in Kunststoffkoffer

45 tlg. Gewindeschneidwerkzeug-Satz
je ein 3 tlg. Satz Handgewindebohrer DIN 352 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

- + je 1 Schneideisen DIN EN 22568 HSS geschliffen
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
- + je 1 Schneideisenhalter DIN 225
20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14 mm
- + 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G
 \varnothing 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- + je 1 Windeisen Gr. 1 DIN 1814
- + je 1 Windeisen Gr. 2 DIN 1814
- + 1 Stahlwerkzeughalter Gr. 1
- + 1 Schraubendreher
- + 1 Gewindeschablone

Art.-Nr. A 245 021

VPE = 5 Stück

